

1) DEFINIÇÃO

Alumina infiltrada com vidro para confecção de copings e estruturas estéticas para cerâmicas.

2) INDICAÇÕES

- Confecção de copings para coroas unitárias de porcelana em dentes anteriores e posteriores
- Confecção de estruturas para próteses fixas (pontes) de porcelana de até 3 elementos em dentes anteriores

3) COMPOSIÇÃO

- Pó de alumina : óxido de alumínio
- Vidro para infiltração: óxidos (silício, boro, titânio, lantânio, cério, cálcio) e pigmentos
- Líquido de mesclar: água destilada, plastificantes e ligantes
- Aditivo: água destilada, polímero e estabilizantes de ph
- Líquido para detectar trincas: pigmentos e etanol
- Agente separador de gesso: parafina e cera de carnaúba

4) VANTAGENS E DIFERENCIAIS DO PRODUTO

- Estética (metal-free)
- Melhor translucidez em relação aos similares: permite distribuição adequada da luz e trabalhos mais estéticos
- Excelente adaptação marginal: contração dimensional controlada
- Simplicidade da técnica: menor número de passos comparado ao método tradicional de fundição metálica
- Alta resistência flexural: segurança durante a função mastigatória, permitindo a confecção de fixas de até 3 elementos em região anterior
- Biocompatibilidade com os tecidos dentais e periodonto
- Baixa condutividade térmica e elétrica
- Facilidade de cimentação: permite uso de cimentos de fosfato de zinco, ionômero de vidro e resinosos.

5) TÉCNICA DE USO

De acordo com as instruções contidas no manual de instruções do produto.

6) APRESENTAÇÕES DO PRODUTO

Referência	Nome	Apresentação
630	Sistema Vitro-Ceram Master	12 sachês de pó de alumina VC (38g), 12 frascos de líquido de mesclar VC (5,0ml), 01 frasco de aditivo (2ml), 04 frascos de pó de vidro de 25g nas cores VC0, VC1, VC2 e VC3, 01 frasco de líquido para detectar trincas VC (5ml), 01 pote de agente separador de gesso VC (4g)
631	Vitro-ceram Alumina reposição	1 sachê de pó de alumina VC (38g), 1 frasco de líquido de mesclar VC (5,0ml), 01 frasco de aditivo (2ml)
632	Vidro para Infiltração – VC0	1 frasco de pó de vidro VC0 (25g)
633	Vidro para Infiltração – VC1	1 frasco de pó de vidro VC1 (25g)
634	Vidro para Infiltração – VC2	1 frasco de pó de vidro VC2 (25g)
635	Vidro para Infiltração – VC3	1 frasco de pó de vidro VC3 (25g)
637	Líquido de mesclar VC	01 frasco de líquido para detectar trincas VC (5ml)
638	Aditivo VC	01 frasco de aditivo (2ml)
639	Líquido para detectar trincas VC	01 frasco de líquido para detectar trincas VC (5ml)
640	Agente separador de gesso VC	01 pote de agente separador de gesso VC (4g)
646	Sistema Vitro-Ceram Introdutório	3 sachês de pó de alumina VC (38g), 3 frascos de líquido de mesclar VC (5,0ml), 01 frasco de aditivo (2ml), 02 frascos de pó de vidro de 25g nas cores VC1 e VC2, 01 frasco de líquido para detectar trincas VC (5ml), 01 pote de agente separador de gesso VC (4g)

Registro Anvisa:10349450047

Prazo de Validade: 2 anos