

Matrizes » Matrizes

Descrição

Transparentes

As Matrizes Transparentes TDV são indicadas para uso com resinas fotopolimerizáveis em restaurações Classe II. Otimizam a qualidade da restauração e reduzem o tempo operatório. Possuem geometria e forma que lhes confere adaptação perfeita, restabelecendo pontos de contato e cristas marginais. São pré-formadas e possuem um sistema de fixação incorporado que permite a regulagem da matriz ao tamanho do dente, fixando-a firmemente e dispensando o uso do porta-matriz.

Descrição

[Apresentação](#)

[Instruções de Uso](#)

[Literatura em PDF](#)



 ampliar

Metálicas

As Matrizes Metálicas TDV são indicadas para uso em restaurações Classe II. Otimizam a qualidade da restauração e reduzem o tempo operatório. Sua espessura facilita a obtenção dos pontos de contato. Possuem um sistema de fixação que permite a regulagem da matriz ao tamanho do dente, fixando-a firmemente e dispensando o uso do porta-matriz.

[Voltar](#)

[Crie seu kit aqui.](#)

» Matrizes » Matrizes

Apresentação



 ampliar

- 4106 - Matriz Molar Decíduos - 20 und.
- 4102 - Matriz Premolar de Poliéster - 20 und.
- 4103 - Matriz Molar de Poliéster - 20 und.
- 4107 - Matriz Premolar Aço - 20 un
- 4108 - Matriz Molar Aço - 20 un